



75141865



B. TOUCH SENSOR R.1 ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ

Τεχνικές ιδιότητες

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Ναί

Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος 12,50 mA

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 12,90 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 16 mm

Ύψος 152 mm

Πλάτος 81 mm

Βάθος 23 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 2

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναί

Υλικά

Χρώμα Μαύρο

Κωδικός RAL 9005

Υλικό Γυαλί

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Εξαρτήματα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Οθόνη

Με οθόνη Ναί

Κείμενο

Λειτουργία

Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών, λειτουργία κλειδώματος για την επιφάνεια του αισθητήρα, π.χ. για τον καθαρισμό της γυάλινης επιφάνειας

Τρόπος εγκατάστασης

Για κάθετη τοποθέτηση

Θερμοκρασία

Πρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα
θερμοκρασίας, Ενσωματωμένος αισθητήρας
θερμοκρασίας για λειτουργία ως μονάδα επέκτασης
ανιχνευτή, Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω
εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή εξωτερικού
αντικειμένου επικοινωνίας