



80141326

IP20  °C 



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΝΧ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ

Τεχνικές ιδιότητες

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus για μεταφορά δεδομένων 20 mA

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Ναί

Διαστάσεις

Ύψος 58,70 mm

Πλάτος 58,70 mm

Βάθος 33,70 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 2

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναί

Υλικά

Χρώμα Ανθρακί

Κωδικός RAL 7021

Υλικό Θερμοπλαστικό

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Εξαρτήματα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναί

Οθόνη

Με οθόνη Οχι

Κείμενο

Λειτουργία λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Θερμοκρασία Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο των τιμών μέτρησης μέσω αντικειμένου