



80162865

IP20  °C 



## Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΝΧ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus για μεταφορά δεδομένων 20 mA

#### Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Όχι

#### Διαστάσεις

Βάθος 17 mm

#### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 4

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναί

#### Υλικά

Χρώμα Μαύρο

Κωδικός RAL 9005

Υλικό Θερμοπλαστικό

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

#### Εξαρτήματα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Οθόνη

Με οθόνη Όχι

#### Κείμενο

Λειτουργία λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Θερμοκρασία Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο των τιμών μέτρησης μέσω αντικειμένου