



80164774

IP20  °C

Licht Flur



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΝΧ 8 ΕΝΤΟΛΩΝ Κ.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικές ιδιότητες

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus για μεταφορά δεδομένων 20 mA

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Ναί

Διαστάσεις

Ύψος 25 mm

Πλάτος 66,80 mm

Βάθος 14,35 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 8

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναί

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Υλικό Θερμοπλαστικό

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Εξαρτήματα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναί

Οθόνη

Με οθόνη Οχι

Κείμενο

Λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Θερμοκρασία Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο των τιμών μέτρησης μέσω αντικειμένου