

**ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M TWIN 360 ΜΟΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟΣ**

**Τεχνικές ιδιότητες**

**Ανίχνευση**

Γωνία ανίχνευσης	220 - 360
Τύπος αισθητήρα	Ανιχνευτής κίνησης

**Ρυθμίσεις**

Χρονική καθυστέρηση	5 S - 30 Min
---------------------	--------------

**Φωτισμός**

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	5 - 1.000 lx
-----------------------------------	--------------

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Διαστάσεις**

Πλάτος	91 mm
Ενσωματωμένο βάθος	0
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης	2,50 - 2,50 m

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

**Υλικά**

Χρώμα	Μπεζ
Υλικό	Πλαστικό

**Ασφάλεια**

Βαθμός προστασίας IP	IP55
----------------------	------

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναί

**Κείμενο**

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
----------------	------------------------

Λειτουργία Προσομοίωση παρουσίας, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαία μονάδα, κύρια συσκευή ή μονάδα επέκτασης

EE870