



EE870



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M TWIN 360 ΜΟΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟΣ

Τεχνικές ιδιότητες

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	220 - 360
Τύπος αισθητήρα	Ανιχνευτής κίνησης

Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση	5 S - 30 Min
---------------------	--------------

Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	5 - 1.000 lx
-----------------------------------	--------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Διαστάσεις

Πλάτος	91 mm
Ενσωματωμένο βάθος	0
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης	2,50 - 2,50 m

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

Υλικά

Χρώμα	Μπεζ
Υλικό	Πλαστικό

Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP	IP55
----------------------	------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναί

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
----------------	------------------------

Λειτουργία

Προσομοίωση παρουσίας, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαία μονάδα, κύρια συσκευή ή μονάδα επέκτασης