




EE883



### Τεχνικές ιδιότητες

#### Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	360 - 360
Τύπος αισθητήρα	Ανιχνευτής κίνησης

#### Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση	5 S - 15 Min
---------------------	--------------

#### Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	2 - 1.000 lx
-----------------------------------	--------------

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Διαστάσεις

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης	2,50 - 2,50 m
--------------------------------	---------------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 50 °C
-------------------------	-------------

#### Υλικά

Υλικό	Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS), πολυανθρακικό (PC)
-------	---

#### Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP	IP54
----------------------	------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναί

#### Κείμενο

Λειτουργία	Παράλληλη σύνδεση πολλών ανιχνευτών για την επέκταση της περιοχής ανίχνευσης
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση στην οροφή