



EE883



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ HYPER FREQUENCY 360 ΜΟΙΡΩΝ IP54

Τεχνικές ιδιότητες

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	360 - 360
Τύπος αισθητήρα	Ανιχνευτής κίνησης

Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση	5 S - 15 Min
---------------------	--------------

Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	2 - 1.000 lx
-----------------------------------	--------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Διαστάσεις

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης	2,50 - 2,50 m
--------------------------------	---------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 50 °C
-------------------------	-------------

Υλικά

Υλικό	Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS), πολυανθρακικό (PC)
-------	---

Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP	IP54
----------------------	------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναί

Κείμενο

Λειτουργία	Παράλληλη σύνδεση πολλών ανιχνευτών για την επέκταση της περιοχής ανίχνευσης
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση στην οροφή