




EGN400



## ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 4 ΕΞΟΔΩΝ

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Τάση

Ονομαστική τάση	230 - 230 V
-----------------	-------------

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Ισχύς

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	2.300 W
--	---------

#### Φωτισμός

Μέγιστο φορτίο σειράς λαμπτήρων φθορισμού	1.000 W
---	---------

#### Λειτουργίες

Χρόνια αποθήκευσης ενέργειας	10 y
Με συγχρονισμό μέσω δικτύου	Ναί
Με συγχρονισμό quartz	Ναί

#### Εξοπλισμός

Ακρίβεια ανά ημέρα	0,25 s
Με πρόγραμμα παλμού	Ναί
Αριθμός καναλιών	4

#### Σύνδεση

Είδος επαφών	1x αλλαγή
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.2 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Ρυθμίσεις

Καθημερινό πρόγραμμα	Ναί
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα	Ναί
Ετήσιο πρόγραμμα	Ναί

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +45 °C
-------------------------	-------------

#### Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
----------------	------------------------

#### Διαστάσεις

Ύψος	90 mm
------	-------

Πλάτος

72 mm

Βάθος

61,60 mm