




EGN400



ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 4 ΕΞΟΔΩΝ

Τεχνικές ιδιότητες

Τάση

Ονομαστική τάση	230 - 230 V
-----------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Ισχύς

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	2.300 W
--	---------

Φωτισμός

Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού σε σειρά	1.000 W
--	---------

Λειτουργίες

Εφεδρεία σε έτη	10 y
Με συγχρονισμό μέσω δικτύου	Ναί
Με συγχρονισμό quartz	Ναί

Εξοπλισμός

Ακρίβεια ανά ημέρα	0,25 s
Με πρόγραμμα παλμού	Ναί
Αριθμός καναλιών	4

Σύνδεση

Είδος επαφών	1x αλλαγή
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.2 - 2.5 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.2 - 4 mm ²

Ρυθμίσεις

Καθημερινό πρόγραμμα	Ναί
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα	Ναί
Ετήσιο πρόγραμμα	Ναί

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +45 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
----------------	------------------------

Διαστάσεις

Ύψος	90 mm
------	-------

Πλάτος

72 mm

Βάθος

61,60 mm