

EGN400

ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 4 ΕΞΟΔΩΝ

Τεχνικές ιδιότητες

Τάση

Ονομαστική τάση 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Ισχύς

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 2.300 W

Φωτισμός

Μέγιστο φορτίο σειράς λαμπτήρων φθορισμού 1.000 W

Λειτουργίες

Χρόνια αποθήκευσης ενέργειας 10 y

Με συγχρονισμό μέσω δικτύου Ναί

Με συγχρονισμό quartz Ναί

Εξοπλισμός

Ακρίβεια ανά ημέρα 0,25 s

Με πρόγραμμα παλμού Ναί

Αριθμός καναλιών 4

Σύνδεση

Είδος επαφών 1x αλλαγή

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.2 - 2.5 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.2 - 4 mm²

Ρυθμίσεις

Καθημερινό πρόγραμμα Ναί

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Ναί

Ετήσιο πρόγραμμα Ναί

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - +45 °C

Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Διαστάσεις

Ύψος 90 mm

Πλάτος

72 mm

Βάθος

61,60 mm