




EHN111



## ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3Μ LED

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 1

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία 0,50 W

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 1.100 W

Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο 1 W

#### Λειτουργίες

Αριθμός καναλιών λειτουργίας 1

#### Σύνδεση

Αριθμός επαφών 1

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - +55 °C

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 3

#### Διαστάσεις

Ύψος 90 mm

Πλάτος 54 mm

Βάθος 60 mm

#### Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη Μεταγωγική επαφή

Τρόπος εγκατάστασης Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστη ισχύς (cosφ 0,6) 3 A

#### Αντοχή

Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC1 σε κύκλους λειτουργίας 50.000

