




EHN111



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3Μ LED

Τεχνικές ιδιότητες

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 1

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία 0,50 W

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 1.100 W

Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο 1 W

Λειτουργίες

Αριθμός καναλιών λειτουργίας 1

Σύνδεση

Αριθμός επαφών 1

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.5 - 6 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.5 - 6 mm²

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - +55 °C

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 3

Διαστάσεις

Ύψος 90 mm

Πλάτος 54 mm

Βάθος 60 mm

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη Μεταγωγική επαφή

Τρόπος εγκατάστασης Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστη ισχύς (cosφ 0,6) 3 A

Αντοχή

Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC1 σε κύκλους λειτουργίας 50.000

