



ERL240

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 12V AC 40A 2NO

Τεχνικές ιδιότητες

Σύνδεση

Είδος επαφών	2NO
Αριθμός επαφών	2
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 16 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 25 mm ²

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	40 A
------------------	------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	3
-------------------	---

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U _{imp}	4.000 V
Ονομαστική τάση μόνωσης U _i	440 V
Τάση εντολής AC	12 - 12 V
Τάση εντολής DC	0 - 0 V

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 50 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C

Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	100.000
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	30.000

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I _n	0
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	0

Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
Πλάτος	54 mm
Βάθος	60 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NO	2
Αριθμός επαφών NC	0
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Ναί