



ESC240S

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 40A 2NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ

Τεχνικές ιδιότητες

Σύνδεση

Είδος επαφών	2NO
Αριθμός επαφών	2
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 16 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 25 mm ²

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	40 A
------------------	------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	3
-------------------	---

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	4.000 V
Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	440 V
Τάση εντολής AC	230 - 230 V
Τάση εντολής DC	0 - 0 V

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 50 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C

Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	100.000
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	30.000

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	10,90 W
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	5,20 VA

Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
Πλάτος	54 mm
Βάθος	60 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NO	2
Αριθμός επαφών NC	0
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Όχι