



ESD125

## ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V AC 25A 1NO

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Σύνδεση

Είδος επαφών	1NO
Αριθμός επαφών	1
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	25 A
------------------	------

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$	4.000 V
Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$	250 V
Τάση εντολής AC	24 - 24 V
Τάση εντολής DC	0 - 0 V

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 50 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C

#### Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	100.000
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	30.000

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	2,50 W
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	10,70 VA

#### Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
Πλάτος	17,85 mm
Βάθος	60 mm

#### Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NO	1
Αριθμός επαφών NC	0
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Όχι

---

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	1,20 - 1,20 Nm
--------------------------	----------------