



ETC325S

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ /ΝΥΧΤΑΣ 230V 25A 3NO ΑΘΟΥΡΒΟΣ

Τεχνικές ιδιότητες

Σύνδεση

Είδος επαφών	3NO
Αριθμός επαφών	3
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1 - 10 mm ²

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	25 A
------------------	------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	2
-------------------	---

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	4.000 V
Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	440 V
Τάση εντολής AC	230 - 230 V
Τάση εντολής DC	0 - 0 V

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 50 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C

Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	100.000
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	30.000

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	7,50 W
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	3,20 VA

Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
Πλάτος	35,75 mm
Βάθος	64 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NO	3
Αριθμός επαφών NC	0
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Ναί

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	1,20 - 1,20 Nm
--------------------------	----------------