



GD102N

MINI GAMMA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1Χ2Μ

Τεχνικές ιδιότητες

Τάση

Ονομαστική τάση	230 - 230 V
-----------------	-------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	32 A
------------------	------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	1
Αριθμός σειρών	1
Αριθμός τμήματος σε πλάτος	1
με κλειδαριά	Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Όχι
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Όχι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	2
-------------------	---

Λειτουργίες

Έχει κύριο διακόπτη προστασίας	Όχι
Με εισόδους αγωγών	Ναί

Διαστάσεις

Ύψος	160 mm
Πλάτος	55 mm
Βάθος	82 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	2

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών	0
Με διάφανη πόρτα	Όχι

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
-------	----------

Κωδικός RAL

9010

Χρώμα

Pure white

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας

Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK

IK05

Βαθμός προστασίας IP

IP30

Τύπος κλειδώματος

χωρίς κλειδαριά

Glow wire test

750 °C