



HXB042H

**ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓ.&ΑΠΕΝΕΡΓ. ΔΙΑΚ. x250**

**Τεχνικές ιδιότητες**

**Τάση**

Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
Τάση εντολής AC	230 - 240 V
Τάση εντολής DC	0 - 0 V

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Λειτουργίες**

Με λειτουργία αυτόματης επαναφοράς	Όχι
------------------------------------	-----