



LS601

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L51 - 1P

Τεχνικές ιδιότητες

Διαστάσεις

Ύψος	107 mm
Πλάτος	26,25 mm
Βάθος	93 mm

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	1
---------------	---

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	50 A
Ονομαστικό ρεύμα φυσιγγίου	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1,50
-------------------	------

Μόνο για εσωτερική χρήση

Αριθμός ημμονάδων των 17,5 mm	3
-------------------------------	---

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	3,5- 3,5 Nm
Τοποθέτηση	Ράγα DIN

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	6,09 W
---------------------------------------------------	--------

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	690 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	8 kV
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC60947-1	3

Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP	IP20
Μέγεθος ασφάλειας	14 x 51

Σύνδεση

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	16 - 16 mm ²
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	25 - 25 mm ²
Κάλυμμα, πόρτα	
Δυνατότητα κλειδώματος	Ναί