



LS601

## ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L51 - 1P

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Διαστάσεις

Ύψος	107 mm
Πλάτος	26,25 mm
Βάθος	93 mm

#### Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	1
---------------	---

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	50 A
Ονομαστικό ρεύμα φυσιγγίου	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1,50
-------------------	------

#### Μόνο για εσωτερική χρήση

Αριθμός ημμονάδων των 17,5 mm	3
-------------------------------	---

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	3,5- 3,5 Nm
Τοποθέτηση	Ράγα DIN

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	6,09 W
---	--------

#### Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$	690 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$	8 kV
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC60947-1	3

#### Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP	IP20
Μέγεθος ασφάλειας	14 x 51

#### Σύνδεση

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	16 - 16 mm <sup>2</sup>
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	25 - 25 mm <sup>2</sup>
<b>Κάλυμμα, πόρτα</b>	
Δυνατότητα κλειδώματος	Ναί