



LS604

## ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L51 - 3P+N

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Διαστάσεις

Ύψος	107 mm
Πλάτος	105 mm
Βάθος	93 mm

#### Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	50 A
Ονομαστικό ρεύμα φυσιγγίου	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	6
-------------------	---

#### Μόνο για εσωτερική χρήση

Αριθμός ημμονάδων των 17,5 mm	12
-------------------------------	----

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	3,5 -3,5 Nm
Τοποθέτηση	Ράγα DIN

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I <sub>n</sub>	20,16 W
--	---------

#### Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U <sub>i</sub>	690 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U <sub>iimp</sub>	8 kV
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC60947-1	3

#### Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP	IP20
Μέγεθος ασφάλειας	14 x 51

#### Σύνδεση

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	16 - 16 mm <sup>2</sup>
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	25 - 25 mm <sup>2</sup>
<b>Κάλυμμα, πόρτα</b>	
Δυνατότητα κλειδώματος	Ναί