



LT052

## ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3Χ160Α ΝΗ00

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	160 A
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής I <sub>cn</sub> 1s IEC 60947	5 kA
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B	160 A

#### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	6 - 95 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	6 - 95 mm <sup>2</sup>

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	12 - 12 Nm
Τοποθέτηση	Πλάτη στήριξης

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I <sub>n</sub>	9 W
--	-----

#### Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	1.400
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	200
Συνολική διάρκεια ζωής (μηχανική και ηλεκτρική αντοχή) IEC 60947-3 Πίνακας 4	1.600

#### Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U <sub>i</sub>	1.000 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U <sub>iimp</sub>	8.000 V

#### Ασφάλεια

Μέγεθος ασφάλειας	NH00
Βαθμός προστασίας IP	IP3X

#### Διαστάσεις

Ύψος	206 mm
Πλάτος	106 mm

Απόσταση μπαρών