



SK603

## ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 4ΘΕΣΕΩΝ 20Α

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 20 A

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 3

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 40 °C

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας -40 - 80 °C

#### Συνδεσιμότητα

Τύπος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

#### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In 1 W

#### Διαστάσεις

Ύψος 85 mm

Πλάτος 70 mm

Βάθος 64 mm

#### Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP IP20

#### Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης Ui 690 V

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue 400 - 400 V

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN

#### Αρχιτεκτονική

Πόλοι 3P+N

#### Εξοπλισμός

