



ST301



## ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 4VA 230V/8-12V 2M

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Τάση

Τάση εξόδου	8 - 12 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 - 230 V
Τάση εξόδου 2	12 V
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	4.000 V

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	2
-------------------	---

#### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος VA	4 VA
Ισχύς	4 VA
Κατανάλωση ισχύος	4 W

#### Διαστάσεις

Ύψος	111 mm
Πλάτος	35 mm
Βάθος	65 mm
Μήκος	64 mm

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Προστασία θερμοκρασίας	Ναί

#### Εξοπλισμός

Προστατεύεται από βραχυκύκλωμα	Ναί
Διακόπτης on/off	Όχι

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 35 °C
-------------------------	-------------

#### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	4 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	6 mm <sup>2</sup>

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Έξοδος έντασης 1	0,50 A
Έξοδος έντασης 2	0,33 A

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

---

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
Ονομαστική ροπή σύσφιξης	1,20 - 1,20 Nm

**Μόνο για εσωτερική χρήση**

---

Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm	4
--------------------------------	---

**Συμβατότητα**

---

Κατάλληλο για ράγα DIN	Ναί
------------------------	-----