



SVN123

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Τεχνικές ιδιότητες

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	250 V
-------------------------------	-------

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	4.000 V
--	---------

Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
-------------------------	----

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 - 230 V
-----------------------------------	-------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 50 °C
-------------------------	-------------

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C
----------------------------------	-------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.75 - 6 mm ²
---------------------------	--------------------------

Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.75 - 10 mm ²
-------------------------	---------------------------

Τύπος υποδοχής λαμπτήρα	Σταθερό
-------------------------	---------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	0,80 W
---	--------

Ισχύς ανά σημείο φόρτισης	0
---------------------------	---

Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
------	-------

Πλάτος	17,50 mm
--------	----------

Βάθος	62 mm
-------	-------

Φωτισμός

Είδος λαμπτήρα	LED
----------------	-----

Υλικά

Χρώμα	Πορτοκαλί
-------	-----------

Ασφάλεια

