


TCA114



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ KNX 2 ΕΞΟΔΩΝ (320ΜΑ+ 640ΜΑ) ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ

Τεχνικές ιδιότητες

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 4

Συνδεσιμότητα

Με σύστημα bus KNX radio Όχι

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Τάση εξόδου 28 - 32 V

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.75 - 2.5 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.75 - 2.5 mm²

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Κείμενο

Ασφάλεια Ασφαλές έναντι ηλεκτρονικού βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης

Διακλάδωση Πρέπει να συνδεθεί προστατευμένος αγωγός γείωσης

Είδος σύνδεσης Με plug-inaκροδέκτες quickconnect