



TCA114



**ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ KNX 2 ΕΞΟΔΩΝ (320MA+ 640MA) ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ**

**Τεχνικές ιδιότητες**

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 4

**Συνδεσιμότητα**

Με σύστημα bus KNX radio Όχι

**Τάση**

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Τάση εξόδου 28 - 32 V

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Κείμενο**

Ασφάλεια Ασφαλές έναντι ηλεκτρονικού βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης

Διακλάδωση Πρέπει να συνδεθεί προστατευμένος αγωγός γείωσης

Είδος σύνδεσης Με plug-inaκροδέκτες quickconnect