


TXA628C



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΡΟΛΩΝ 230V EASY

Τεχνικές ιδιότητες

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS, easy

Συνδεσιμότητα

Με σύστημα bus KNX radio Οχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN

Εξοπλισμός

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Ναί

Υλικά

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 6 A

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 6 A

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.75 - 2.5 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.75 - 2.5 mm²

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 6

Κείμενο

Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό, Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων, Με λειτουργία ηλιοπροστασίας

Λειτουργία

Είδος σύνδεσης Με plug-inaκροδέκτες quickconnect