



TXA628C



**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΡΟΛΩΝ 230V EASY**

**Τεχνικές ιδιότητες**

**Ρυθμίσεις**

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS, easy

**Συνδεσιμότητα**

Με σύστημα bus KNX radio Όχι

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Ράγα DIN

**Εξοπλισμός**

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Ναί

**Υλικά**

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 6 A

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 6 A

**Τάση**

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 6

**Κείμενο**

Λειτουργία Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό, Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων, Με λειτουργία ηλιοπροστασίας

Είδος σύνδεσης Με plug-inaκροδέκτες quickconnect