



VD103ND

COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1Χ3Μ

Τεχνικές ιδιότητες

Τάση

Ονομαστική τάση	400 - 400 V
-----------------	-------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	1
Αριθμός σειρών	1
Αριθμός τμήματος σε πλάτος	1
με κλειδαριά	Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Όχι
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Όχι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	3
-------------------	---

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναί
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	163,50 mm
Πλάτος	63,50 mm
Βάθος	71 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	3

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	0
Αριθμός κλειδαριών	0

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Pure white
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Βαθμός προστασίας IP	IP30
Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C