

VD108PD

**COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1Χ8Μ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ**

**Τεχνικές ιδιότητες**

**Τάση**

Ονομαστική τάση 400 - 400 V

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών 1

Αριθμός σειρών 1

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Ναί

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Ναί

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 8

**Λειτουργίες**

Με εισόδους αγωγών Ναί

**Διαστάσεις**

Ύψος 170 mm

Πλάτος 170,50 mm

Βάθος 91 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 8

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Αριθμός κλειδαριών 0

Με διάφανη πόρτα Όχι

**Υλικά**

Υλικό Πλαστικό

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Pure white

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Όχι

Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Βαθμός προστασίας IP	IP40
Τύπος κλειδώματος	Κλειδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C