



VD108PD

COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1Χ8Μ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ

Τεχνικές ιδιότητες

Τάση

Ονομαστική τάση	400 - 400 V
-----------------	-------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	1
Αριθμός σειρών	1
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	1 Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναί
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναί
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	8
-------------------	---

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναί
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	170 mm
Πλάτος	170,50 mm
Βάθος	91 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	8

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	0
Με διάφανη πόρτα	Όχι

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Pure white
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Βαθμός προστασίας IP	IP40
Τύπος κλειδώματος	Κλειδίωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C