



VE106PN

VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X6M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

Τεχνικές ιδιότητες

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων 3

Τάση

Ονομαστική τάση 400 - 400 V

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Ναί

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών 1

Αριθμός σειρών 1

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Όχι

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Όχι

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 6

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών Ναί

Διαστάσεις

Ύψος 190 mm

Πλάτος 165 mm

Βάθος 113 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 6

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Αριθμός κλειδαριών 0

Με διάφανη πόρτα Ναί

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Υλικά

Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Κωδικός RAL	7035
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Ναί

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Βαθμός προστασίας IP	IP65
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	850 °C