



VE106PN

## VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X6M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων 3

#### Τάση

Ονομαστική τάση 400 - 400 V

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Ναί

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

#### Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών 1

Αριθμός σειρών 1

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Όχι

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Όχι

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 6

#### Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών Ναί

#### Διαστάσεις

Ύψος 190 mm

Πλάτος 165 mm

Βάθος 113 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 6

#### Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Αριθμός κλειδαριών 0

Με διάφανη πόρτα Ναί

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

**Υλικά**

Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Κωδικός RAL	7035
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Ναί

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Βαθμός προστασίας IP	IP65
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	850 °C