



VE110N

VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X10M

Τεχνικές ιδιότητες

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων 6

Τάση

Ονομαστική τάση 400 - 400 V

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών 1

Αριθμός σειρών 1

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Ναί

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Ναί

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 10

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών Ναί

Διαστάσεις

Ύψος 210 mm

Πλάτος 237 mm

Βάθος 114 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 10

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Αριθμός κλειδαριών 0

Με διάφανη πόρτα Ναί

Υλικά

Υλικό Πολυστερίνη (PS)

Κωδικός RAL	7035
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Βαθμός προστασίας IP	IP65
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C