



VE110N

## VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X10M

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων 6

#### Τάση

Ονομαστική τάση 400 - 400 V

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

#### Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών 1

Αριθμός σειρών 1

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Ναί

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Ναί

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 10

#### Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών Ναί

#### Διαστάσεις

Ύψος 210 mm

Πλάτος 237 mm

Βάθος 114 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 10

#### Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Αριθμός κλειδαριών 0

Με διάφανη πόρτα Ναί

#### Υλικά

Υλικό Πολυστερίνη (PS)

Κωδικός RAL	7035
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Όχι

#### **Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C