



VE110PN

VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X10M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

Τεχνικές ιδιότητες

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων 6

Τάση

Ονομαστική τάση 400 - 400 V

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Ναί

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών 1

Αριθμός σειρών 1

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Όχι

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Όχι

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 10

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών Ναί

Διαστάσεις

Ύψος 210 mm

Πλάτος 237 mm

Βάθος 114 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 10

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Αριθμός κλειδαριών 0

Με διάφανη πόρτα Ναί

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Υλικά

Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Κωδικός RAL	7035
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Ναί

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	850 °C