



VE112PN

VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

Τεχνικές ιδιότητες

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων 12

Τάση

Ονομαστική τάση 400 - 400 V

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Ναί

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών 1

Αριθμός σειρών 1

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Όχι

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Όχι

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 12

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών Ναί

Διαστάσεις

Ύψος 302 mm

Πλάτος 310 mm

Βάθος 151 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 12

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Αριθμός κλειδαριών 0

Με διάφανη πόρτα Ναί

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Υλικά

Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Κωδικός RAL	7035
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Ναί

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK08
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	850 °C