



52031

Projecteur halogène à économie énergie 400W avec détecteur infrarouge 140° noir

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50 Hz

Dimensions

Longueur	27 m
----------	------

Puissance

Puissance éclairage halogène 230V	0 / 500 W
-----------------------------------	-----------

Alimentation

Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
------------------------	------------------

Détection

Angle de détection	140 °
--------------------	-------

Matières

Couleur	noir
---------	------

Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité	5 / 2000 Lux
-------------------------------	--------------

Installation, montage

Type de montage	saillie
-----------------	---------

Configuration

Plage de temporisation	5s...5min
------------------------	-----------

Sécurité

Classe de protection	classe I
----------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20...50 °C
Température de stockage/transport	-20...60 °C