52035

Projecteur halogène à économie énergie 120W avec détecteur infrarouge 140° noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50 Hz

Dimensions

Longueur	20 m

Puissance

Puissance éclairage halogène 230V	0 / 150 W

Alimentation

Tension d'alimentation	230V +10% / -15%

Détection

Angle de détection	140 °

Matières

Couleur	noir

Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité	5 / 2000 Lux

Configuration

Plage de temporisation	5s...5min

Sécurité

Classe de protection	classe I

Conditions d'utilisation

Température de service	-20...50 °C
Température de stockage/transport	-20...60 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification