



AKA181250ELN



Passage plancher AKA181250ELN

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
Auto-adhésif	Non

Dimensions

Hauteur de goulotte	18 mm
Longueur	2000 mm
Longeur standard	2000 mm
Largeur de goulotte	125 mm
Largeur produit installé	125 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	8
---	---

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Couleur	aluminium
Matière	aluminium
Groupe de matériau	aluminium

Équipement

Nombre de cloisons fixes	1
Nombre de compartiments	2
nombre de canaux	2

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui