



ATA122008014

## Moulure ATA 12x20 Marron L=2,10m

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 13 mm

Longueur 2100 mm

Largeur de goulotte 24 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

#### Matières

Couleur marron

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 18

Section intérieure / utile 240 mm<sup>2</sup>

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 13

#### Équipement

Nombre d'agrafes par mètre 2

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

