



ATA122018014

## Moulure ATA 12x20 Marron L=2,10m 1clois.

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	13 mm
---------------------	-------

Longueur	2100 mm
----------	---------

Largeur de goulotte	24 mm
---------------------	-------

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1
---	---

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1
---	---

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

#### Matières

Couleur	marron
---------	--------

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Transparent	Non
-------------	-----

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	14
---	----

Section intérieure / utile	240 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	10
---	----

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes	1
--------------------------	---

Nombre d'agrafes par mètre	4
----------------------------	---

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

