



ATA122058014

### Angle plat pour moulure ATHEA 12x20mm en marron

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Mode de fixation clipsé

##### Modèle

Traitement antibactérien Non

##### Dimensions

Hauteur de goulotte 12 mm

Longueur 50 mm

Largeur de goulotte 20 mm

##### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

##### Matières

Couleur marron

Type de traitement de surface non traitée

##### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

##### Configuration

Plage angulaire 90 °

##### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

##### Sécurité

Résistance au choc IK07

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

##### Température

Température ambiante -5...60 °C