



ATA125059010



Angle plat pour moulure ATHEA 12x50mm en blanc pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur de goulotte 13 mm

Longueur 78 mm

Largeur de goulotte 52 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...60 °C