



ATA163018014

**Moulure ATA 16x30 Marron L=2,10m 1clois.**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 16 mm

Longueur 2100 mm

Largeur de goulotte 32 mm

**Capacité**

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle prémonté

**Matières**

Couleur marron

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

**Câble**

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 28

Section intérieure / utile 420 mm<sup>2</sup>

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 22

**Equipement**

Nombre de cloisons fixes 1

Nombre d'agrafes par mètre 2

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Sécurité**

Résistance au choc IK07

