



ATA163019010



Moulure ATA 16x30 BP L=2,10m 1cloison

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	16 mm
Longueur	2100 mm
Largeur de goulotte	32 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	2
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	2

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	28
Section intérieure / utile	420 mm ²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	22

Équipement

Nombre de cloisons fixes	1
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre de compartiments	2
Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards	
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sécurité	
Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...65 °C