ATA163058014

Angle plat pour moulure ATHEA 16x30mm en marron

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	clipsé
Modèle	
Traitement antibactérien	Non
Dimensions	
Hauteur de goulotte	16 mm
Longueur	58 mm
Largeur de goulotte	30 mm
Porte, couvercle	
Couvercle avec joint	Non
Matières	
Couleur	marron
Couleur RAL	RAL 8014 - Brun sépia
Matière	ABS
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Configuration	
Plage angulaire	90 °
Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Sécurité	
Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5…60 °C
Température	
Température ambiante	-5…60 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification