



ATA163059010



## Angle plat pour moulure ATHEA 16x30mm en blanc pure

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 16 mm

Longueur 58 mm

Largeur de goulotte 32 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

#### Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière ABS

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Homologations EN50085-2-1

#### Sécurité

Indice de protection IP IP40

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Non

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

